

絶対の安全が求められる医療・介護現場はじめ、飲食等 様々なシーンで幅広く使える、
食品パッケージのトップランナー・赤松化成工業㈱が、技術の粋を結集し完成した「安全・安心」な三最シールドです。

日本製

製品仕様書

商 品 名	三最シールド・アイガード ai Sシリーズ AK-201_01	
商 品 分 類	アイシールド (ディスプレイブルタイプ)	
販 売 単 位	・フレーム: 2本(袋入) / ・シールド: 4枚(袋入)	
希 望 小 売 価 格	オープン価格	
商 品 の 材 質	・フレーム: PP(ポリプロピレン) 色相:青 (耐熱温度: 約120度) ・シールド: A-PET(ポリエチレンテレフタレート) 両面防曇塗布加工 (耐熱温度: 約60度) *両面保護フィルム付	
商 品 の 重 量	19g/組 (フレーム部: 約12g/本 / シールド部: 約7g/枚)	
寸 法	・フレーム部: (厚)6.0mm×(横)150mm×(縦)181.5mm ・シールド部: (厚)0.1mm×(横)231mm×(縦)89.5mm	
商 品 特 性	透明度 : 全光線透過率 91.4% JIS K7361-1、ヘイズ(濁度):0.9% =透明度 99.1% JIS K7136 防曇性 : 両面防曇塗布加工 水接触角:16度 接触角計、呼気防曇性(室温下):曇りなし	
製 造 ・ 販 売 者	赤松化成工業株式会社 〒771-0298 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓119番地の1 TEL:(088)699-3733 FAX:(088)699-3732	
商 品 コ ン セ プ ト	安心の日本製。目からのウイルス侵入対策に有効！ ウイルスは体の粘膜に付着することで感染するといわれています。鼻や口だけでなく飛沫から大切な目を守るため、マスクと組み合わせて使うアイガードAK-201を開発しました。 ・マスクとの隙間ができにくい幅広いシールド形状が飛沫防止効果を高めます。 ・フレームの底(ひさし)部分が広く、上からの飛沫も効果的にブロック。さらにメガネの上からでも装着が可能です。 ・フレームのツルが長く、使用しない際に首にかけておくことが出来ます。 ・19gと軽量で、両面に曇り止め加工が施されているため高い透明度を保ったまま長時間の作業が可能です。 ・軽量のPP樹脂フレームは弾力性にすぐれシールドの交換も簡単に行うことができます。 ・シールドは1枚ごとに保護フィルムを剥がして使用するので衛生的です。	
『三最シールド』は…「透明度」「防曇性」「飛沫防止」3つの最高品位をお約束するフェイスシールドです。 ■三最シールド「アイガード」AK-201-S シリーズ ・透明度99.1%!曇りにくく長時間クリアな視界が保てます。 ・メガネタイプで脱着が簡単、軽量で長時間使用しても負担が少ない。 ・マスクとのセット使用に適した安心のシールドサイズが飛沫の拡散を抑え、感染防止効果が高まります。		
 使用上の注意	シールド両面に防曇加工を施しております。水、アルコール類で拭くと防曇効果が薄れますのでご注意ください。 熱によって変形する恐れがあります。60度以上の環境下での流通・保管・使用はお避けください。 ※取り扱いを誤った場合、ケガや物的損害を負う可能性があります。使用者の責任においてご使用ください。 本品の利用により発生した事案については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ご使用後は廃棄物処理法および各地方自治体の分別区分に従い廃棄してください。	

 赤松化成工業株式会社

<https://akamatsu.com>



本 社 : 〒771-0298 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓119番地の1
TEL:(088)699-3733 FAX:(088)699-3732

東京営業所 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-13(日本橋船佐ビル4階)
TEL:(03)5204-8277 FAX:(03)5204-8299

熊本営業所 : 〒866-0844 熊本県八代市旭中央通8番地の12(リップルビル501号)
TEL:(0965)31-8801 FAX:(0965)31-8804

絶対の安全が求められる医療・介護現場はじめ、飲食等 様々なシーンで幅広く使える、
食品パッケージのトップランナー・赤松化成工業㈱が、技術の粋を結集し完成した「安全・安心」な三最シールドです。

日本製

製品仕様書

商 品 名	三最シールド・アイガード ai Sシリーズ AK-201_02	
商 品 分 類	アイシールド (ディスプレイタイプ)	
販 売 単 位	・フレーム: 5本(袋入) / ・シールド: 20枚(袋入)	
希 望 小 売 価 格	オープン価格	
商 品 の 材 質	・フレーム: PP(ポリプロピレン) 色相:青 (耐熱温度: 約120度) ・シールド: A-PET(ポリエチレンテレフタレート) 両面防曇塗布加工 (耐熱温度: 約60度) *両面保護フィルム付	
商 品 の 重 量	19g/組 (フレーム部: 約12g/本 / シールド部: 約7g/枚)	
寸 法	・フレーム部: (厚)6.0mm×(横)150mm×(縦)181.5mm ・シールド部: (厚)0.1mm×(横)231mm×(縦)89.5mm	
商 品 特 性	透明度 : 全光線透過率 91.4% JIS K7361-1、ヘイズ(濁度):0.9% =透明度 99.1% JIS K7136 防曇性 : 両面防曇塗布加工 水接触角:16度 接触角計、呼吸防曇性(室温下):曇りなし	
製 造 ・ 販 売 者	赤松化成工業株式会社 〒771-0298 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓119番地の1 TEL:(088)699-3733 FAX:(088)699-3732	
商 品 コ ン セ プ ト	安心の日本製。目からのウイルス侵入対策に有効！ ウイルスは体の粘膜に付着することで感染するといわれています。鼻や口だけでなく飛沫から大切な目を守るため、マスクと組み合わせて使うアイガードAK-201を開発しました。 ・マスクとの隙間ができにくい幅広いシールド形状が飛沫防止効果を高めます。 ・フレームの底(ひさし)部分が広く、上からの飛沫も効果的にブロック。さらにメガネの上からでも装着が可能です。 ・フレームのツルが長く、使用しない際に首にかけておくことが出来ます。 ・19gと軽量で、両面に曇り止め加工が施されているため高い透明度を保ったまま長時間の作業が可能です。 ・軽量のPP樹脂フレームは弾力性にすぐれシールドの交換も簡単に行うことができます。 ・シールドは1枚ごとに保護フィルムを剥がして使用するので衛生的です。	
『三最シールド』は…「透明度」「防曇性」「飛沫防止」3つの最高品位をお約束するフェイスシールドです。		
■三最シールド「アイガード」AK-201-S シリーズ		
・透明度99.1%!曇りにくく長時間クリアな視界が保てます。		
・メガネタイプで脱着が簡単、軽量で長時間使用しても負担が少ない。		
・マスクとのセット使用に適した安心のシールドサイズが飛沫の拡散を抑え、感染防止効果が高まります。		
 使用上の注意	シールド両面に防曇加工を施しております。水、アルコール類で拭くと防曇効果が薄れますのでご注意ください。 熱によって変形する恐れがあります。60度以上の環境下での流通・保管・使用はお避けください。 ※取り扱いを誤った場合、ケガや物的損害を負う可能性があります。使用者の責任においてご使用ください。 本品の利用により発生した事案については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ご使用後は廃棄物処理法および各地方自治体の分別区分に従い廃棄してください。	

 赤松化成工業株式会社

<https://akamatsu.com>



本 社 : 〒771-0298 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓119番地の1
TEL:(088)699-3733 FAX:(088)699-3732

東京営業所 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-13(日本橋船佐ビル4階)
TEL:(03)5204-8277 FAX:(03)5204-8299

熊本営業所 : 〒866-0844 熊本県八代市旭中央通8番地の12(リップビル501号)
TEL:(0965)31-8801 FAX:(0965)31-8804